

Puri-Line svanemærkede gulvmopper



Gulv/Overflade	Tør-, fugt- og vådmoppe, High Micro			Tør-, fugt- og vådmoppe, High Micro Plus		Fugt moppe, Micro Ultra		Tør-, fugt- og vådmoppe, Micro Complete		Fugt- og vådmoppe, Micro Brush		Skrubbemoppe, Heavy Scub		Tør-, fugt- og vådmoppe, All-Round	
	1000007830	1000007831	1000007832	1000007833	1000007834	1999912521	1999914007	1000011289	1000011290	1000010591	1000010632	1000007835	1000007836	1000007837	1000007838
Laminat	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x
Lakeret træ	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x
Granit/marmor/liser	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Olieret træ														x	x
Ubehandlet træ															
Gummi								x	x					x	x
Epoxy								x	x	x	x	x	x	x	x
Linoleum	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x
Skridhæmmende gulv										x	x	x	x		
Whiteboard/inventar															
Glas/stål															
Systembredde	30 cm	40 cm	60 cm	40 cm	60 cm	40 cm	60 cm	40 cm	60 cm	30 cm	40 cm	30 cm	40 cm	40 cm	60 cm
Garanterede antal vaske	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
Anbefalet præparering	200 ml	250 ml	300 ml	250 ml	300 ml	250 ml	300 ml	250 ml	300 ml	150 ml	225 ml	150 ml	250 ml	250 ml	300 ml
Materiale	Mikrofiber/ polyester	Mikrofiber/ polyester	Mikrofiber/ polyester	Mikrofiber/ polyester	Mikrofiber/ polyester	Mikrofiber/ polyester	Mikrofiber/ polyester	Mikrofiber/ polyester	Mikrofiber/ polyester	Chenille/ mikrofiber	Chenille/ mikrofiber	Mikrofiber/ polypropylen	Mikrofiber/ polypropylen	Polyester/bomuld/ mikrofiber	Polyester/bomuld/ mikrofiber
Andel genanvendt materiale	90 %	90 %	90 %	55,6 %	55,6 %	90 %	90 %								
Tilhørende varer															
Fremfører	9840	9841	9842	9841	9842	9841	9842	9841	9842	9840	9841	9840	9841	9841	9842
Skaft	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm	160360 124-170 cm

Mikrofiber-moppernes høje kvalitet gør, at de kan absorbere +500% dens egen vægt. Mopperne kan desuden vaskes mere end 500 gange ved korrekt vask, og det reducerer dermed omkostninger til køb af nye mopper. Vaskes ved højst 95° C. Dosér 1/3 vaskemiddel af anbefalet mængde. Brug ikke skyllemiddel. Tørres i fugtindstillet tørretumbler eller indstilles til skabstørt ved højst 60°C. Tåler klor og alkohol. Krymper højst 2%. Gulve med ru overflade nedsætter moppens levetid.

Tip vedr. præparering: 1 dl vand = 10 m²



Certified by Control Union
CU 1095205

GRS står for Global Recycled Standard og er en international frivillig certificeringsordning for genbrugsmaterialer.

Standarden er skabt for at øge brugen af genbrugsmaterialer på en troværdig måde – samtidig med at den sikrer, at de mennesker, der producerer produkterne, har ordentlige arbejdsforhold, og at produkterne produceres med respekt for miljøet.