

Tekniske specifikationer

	Co-Botic™ 1700
Nominel effekt	50 W
Spænding	14,4 V
Sugekraft	2700 Pa/1600 Pa (Effekt)/1200 Pa (Standard)/600 Pa (Stille)
Driftstid	270 minutters brugstid
Opladningstid	240 minutter
Lydniveau	73 dB/67 dB/65 dB
Hastighed	0,3 m/s
Evne til at krydse forhindringer	20 mm
Maks. hældning	15°
Støvbeholdervolumen	400 ml
Rengøringsområde	Stille: 160 m ² /Standard: 120 m ² /Strøm: 100 m ²
Rengøringseffektivitet	80%
Omdr./min. for hovedbørste	1300 omdr./min.
Omdr./min. for sidebørste (ren)	230±15 % omdr./min.
Omdr./min. for sidebørste (genopladning)	120±15 % omdr./min.
Batteri	16,8 V/5200 mAh
Mål	350x350x98

Man skal se det for at tro det

Planlæg en demonstration i dag, og opdag, hvordan i-team kan revolutionere din rengøringsdrift. Vi lover, at du vil blive glædeligt overrasket



i-team

i-team Danmark

Bygmarken 2B
3650 Ølstykke

hej@i-teamdanmark.dk
+45 5079 2020

i-teamdanmark.dk

INQUIRE. INNOVATE. INSPIRE

Co-botic™ 1700

Min retningsans er fantastisk.



Støvsuger

Varenummer: 1999909590

Ladestation

Varenummer: 1999909591




Hurtigere

Renere

Grønnere

Sikrere

Bedre



Bygningsplanlægning

Konfigurer flere co-botic™ 1700-maskiner i ét rum. Stil den ved hoveddøren, start maskinen, og lad den køre. Den vender automatisk tilbage til begyndelsen



Dockingstation

Co-botic™ 1700 kan kombineres med en central tømningstation, så du får et centralt 'drop og kør'-system. Den finder automatisk vej til dockingstationen, og den tømmer sig selv.

Fleksibilitet er nøglen

Strømfjernbetjeningen følger med co-botic™ 1700. Du kan bruge den til at starte autonom rengøring af et værelse direkte, i stedet for at bruge appen.

Støvbeholder indeni

Der er integreret en lille støvbeholder i co-botic™ 1700. Den kan nemt skiftes.



Brug af appen

Du kan lægge tidsplaner for co-botic™ 1700 ved at bruge den professionelle i-team app. Du kan opdele rummet i flere zoner og få daglige oplysninger i appen. Det er også muligt at oprette virtuelle grænser, så din enhed bliver opsat så præcist som muligt.



Co-botic™ 1700



Hurtigere

Jeg er hurtigere, fordi jeg bliver ved med at arbejde uden stop i 270 minutter. Efter genoplading er jeg klar igen til næste rengøringsrunde.



Renere

Jeg fortsætter, selvom du programmerede mig, for jeg kan programmere mig selv til den bedst mulige rengøring. Eller jeg kan følge dine instrukser.



Grønnere

Jeg er forprogrammeret til at udføre støvsugning så præcist og effektivt som muligt. Al min energi bliver brugt på rengøring... intet går til spilde. Mens jeg bruger 50 W på en time, bruger flere alternative maskiner 1000 W



Sikrere

Ingen kabler betyder mindre fare for faldulykker. Kan endda bruges natten over i mørke områder uden problemer.



Bedre

Du kan lave andre opgaver i mellemtiden. Du har det trænede menneskelige overblik, der sørger for perfektion. Du kan fokusere på detaljerne.



scan mig for at få appen