

ABENA®

imop® Lite

Rengøring
i bevægelse



faster



cleaner



greener



safer



better




Velkommen til
revolutionen

imop[®] Lite

imop Lite er den nyeste og mest fleksible gulvvaskemaskine i i-mop-serien. Ved at udvide det aktuelle udvalg af i-mopper, tilbyder i-team et redskab med uovertruffen manøvrerdygtighed og fleksibilitet, hvilket gør den perfekt til rengøring i mindre rum, hvor ingen anden gulvvaskemaskine kommer ind. Fra det forbedrede styrepanel - til den nye mekanisme - til beskyttelse mod overløb – alt er designet til at gøre maskinen endnu mere brugervenlig. Alt sammen udviklet for at gøre rengøringen hurtig, enkel, mere effektiv og sjov.

Så lad os byde din nye medarbejder velkommen på holdet og begynde at gøre RIGTIG rent.

Gulvvasker med fleksibiliteten fra en flad moppe





utrolig
manøvredygtighed

nem
transport

- Klarer nemt rengøring i små rum
- Den korte venderadius betyder, at man kan gøre rent, hvor ingen andre gulvvaskere kan komme ind
- Det lave dæk gør det muligt at gøre rent under skabe og hylder
- gør rent helt ud til kanten
- Rengør trange områder med begrænset adgang
- Den lave vægt gør det muligt at arbejde på flere niveauer



klik på Klik af

batteri- opladning

nem transport

- De farvekodede beholdere gør, at man hurtigt kan skifte til de passende rengøringsopløsninger
- Børsterne kan let udskiftes for at undgå krydskontaminering
- Skift batteri undervejs

- Nem udskiftning af batteri
- Batteriet kan oplades, når det er forbundet med imop Lite – bare sæt opladeren i batteriet

- Transporthjul
- Passer i bagagerummet på en bil
- Nem at opbevare og bære
- 100 % mobilitet

imop Lites unikke opretstående design, der påfører mere vægt på børsterne, kombineret med den kraftige batteridrevne motor, og et meget højt omdrejningstal – resulterer i ...





**... mere rengøringskraft end
nogen anden gulvvaskemaskine
i den klasse.**



Efterlader gulvene tørre og sikre

Vådmopning med snavset vand og glatte gulve hører fortiden til. i-moppens avancerede sugeteknologi fjerner stort set hele rengøringsopløsningen og anden væske, der måtte være på gulvet, hvilket efterlader gulvene tørre og sikre at gå på nærmest øjeblikkeligt. Eftersom vand- og kemikalieforbruget er markant lavere, er det en mere miljøvenlig måde at gøre rent på.





Intet job er for stort

Når man kan bytte batteriet ud undervejs, betyder det, at intet job er for stort for dette kraftværk.

Mekanisk rengøring

imop Lite betyder hurtig effektiv mekanisk rengøring på områder, der hidtil kun kunne klares med håndkraft.

Rengøring i bevægelse

Dens lave vægt og smallere profil gør, at den hurtigt kan indsættes på afgrænsede områder til rengøring, hvor der er behov for øjeblikkelig handling.

Skift mellem steder

På grund af den høje grad af mobilitet kan man nemt skifte fra ét sted til et andet.

Nem betjening

Det kræver ikke en doktorgrad at kunne betjene den her maskine. Vi har klaret al programmeringen for dig. Det kræver bare et tryk på en knap for at vælge den ønskede driftstilstand.





Tekniske specifikationer

Anvendelse	Indendørs, på hårde overflader
Teoretisk ydeevne	Op til 1.400 m ² pr. time
Praktisk ydeevne	700-1.000 m ² pr. time
Børstehastighed	500 omdrejninger pr. minut
Børstetryk	13 kg
Driftsbredde	37 cm
Maskinens størrelse (L x B x H)	34 x 43 x 120 cm
Vægt med batteri	13,2 kg
Vægt uden batteri	11,5 kg
Vandbeholder	3 L
Skidtvalsbeholder	3-5 L
Strømkilde	1 pakke (20 celler)
Batteripakke	18 V, 12 Ah, 250 watt-timer
Børstemotor	180 W
Støvsugermotor	200 W
Driftstid	45 minutter
Opladertype	Ekstern
Oplader	110-240 V, 50/60 Hz
Opladningstid	6 timer
Varenummer	1000011986



Minimal indsats,
maksimalt udbytte





Hurtigere

Rengør 50 % hurtigere end konventionelle mopper og 20 % hurtigere end gulvvaskemaskiner i samme størrelse med rengøringshastigheder på op til 1.300 m² pr. time.



Renere

Det er bevist via ATP-testdata, at de to stærke modsat roterende børster, der opnår 500 omdrejninger pr. minut til fjernelse af snavs, giver op til 90 % renere overflader.



Mere miljørigtigt

Udnytter hver eneste milliliter kemikalie og hver eneste dråbe vand, så den miljømæssige påvirkning falder med over 75 %. I gennemsnit bruger i-mop 20 % mindre energi pr. m² sammenlignet med en traditionel gulvvaskemaskine.



Sikrere

Rengør og tørrer gulve næsten øjeblikkeligt – bevist ved standardiserede test for faldrisici med et indeks på højst 120 - hvilket reducerer risikoen for faldulykker betydeligt.



Bedre for alle

Gør livet lettere for operatøren, der ikke længere er en udmattet rengøringsassistent, men snarere en motiveret og stolt i-mop-operatør. Det bliver også nemmere for facilitetschefen, der kan fastlægge mere effektive rengøringsprocedurer, mens beboerne oplever et renere og sundere miljø.