



Varenr. 1000010684

Tekniske specifikationer

	i-gum® B	i-gum® G
Vægt uden batterier	9,4 kg	9,4 kg
Hovedenhedens størrelse (L x B x H)	34,7 x 33 x 50 cm	34,7 x 33 x 50 cm
Størrelse inkl. rør (L x B x H)	34,7 x 33 x 113 cm	34,7 x 33 x 113 cm
Gaskapacitet	-	2,6 kg pr. time
Beholderkapacitet	2,5 L	2,5 L
Li-ion-batteri til tænding	-	i-power 7-batteri*
Ventilatorens kraft	-	DC 12 V 4 W
Varmespecifikationer	DC 24 V 250 W	
Maks. temperatur	104 °C	104 °C
Strømkilde/batteritype	1 eller 2 i-power 9/14-batterier*	Gas og Li-on-batterier
Batterispecifikationer	25,2 V 14 Ah*	-
Driftstid	Over 40 minutter med 1 i-power 14-batteri	8 timer med 2 gasbeholdere og 1 fulladet batteri
Væskeforbrug	+/- 2 L pr. time	+/- 2 L pr. time
Opladertype	Ekstern*	Ekstern tilslutning
Oplader	110-240 V, 50/60 Hz	110-240 V, 50/60 Hz
Materialer	LLDPE-plast, rotationsstøbt, ABS/PC/PP injektions-/blæsestøbt, aluminium og kulstof	LLDPE-plast, rotationsstøbt, ABS/PC/PP injektions-/blæsestøbt, aluminium og kulstof

* Batteri og oplader bestilles separat.



BR944/07, 2019



i-gum™

Kun store idéer holder ved



Nem fjernelse af tyggegummi. **Batteri- eller gasdrevet.**

En komfortabel selvstændig rygsæk, der bæres af brugeren, hvilket giver mulighed for fuldstændig fri bevægelighed og let anvendelighed.

Enheden er tilknyttet et ergonomisk rør, der er designet specifikt til at sikre hurtig, pålidelig og nem betjening med maksimal fjernelse af tyggegummi. På kontaktpunktet udsender vores specialdesignede børste en pH-neutral og sikker enzymdampblanding, der opløser tyggegummiet, som derefter kan fejes væk. Ud over det komfortable seletøj har du også mulighed for at køre den rundt!

Sikker anvendelse

Arbejdet med i-gum er designet til at være brugervenligt og fungere i forskellige miljøer, uden at der er skadelige eller farlige dampe eller varme til stede.

Batteri til i-gum



i-gum B

Batteri- eller gasdrevet?

Vælg mellem en i-gum drevet af et i-power-batteri eller af en gasbeholder.

Uanset hvilken overflade

Trægulve, bløde gulve, asfalt, døre, skabe, krydsfiner, beton eller stål. i-gum opererer på maksimal kapacitet og fjerner klistrede rester hvor som helst og overalt.



Det tager kun 6 sekunder

i-gum behøver kun 6 sekunder til at fjerne eventuelle uønskede klæbrige materialer (tyggegummi/klistermærker/beklædningslim). Øg din effektivitet, og begynd at skære ventetiden ned.

Vigtige funktioner



Ingen vand- eller strømforsyning

Betjen maskinen ved blot at pege røret på området eller pletten, der skal renses, og se i-gum udføre sin magi.

Centraliseret kontrol

Der sidder centraliserede kontrolmuligheder midt på maskinen. Alle dine handlinger, kontakter og kontrolelementer er inden for rækkevidde af dine fingerspidser.



i-gum G

