



i-vac 4B Move®

Frihed i bevægelse



Varenr. 100011119

Tekniske specifikationer

Bærevægt	5,7 kg uden batteri
Enhedens størrelse (L x B x H)	24 x 33 x 36,6 cm (uden seletøjet)
Slangens længde	140 cm
Kapacitet	5 L
Redskabsdiameter	32 mm
Lydniveau	68 dBA
Vandløftekraft/-sugekraft	1300 mm
Luftstrøm	13,3 L pr. sekund
Anvendelse	Kun tørt
Strømkilde	i-power 9 eller 14
Driftstid for i-power 9	30 min.
Driftstid for i-power 14	40 min.
Opladertype	Ekstern oplader
Maskinens materiale	PP

Filtreringen på denne maskine kan opgraderes fra standard til HEPA til ULPA. Fås i private label til vores kunder i 20 og 100 sætser. Tilpas dit maskiner med dine egne navne og logo til at projektere dit firma / industribillede.



BF946/07.2019



Valgfri i-brush

Har du brug for ekstra sugekraft til at rense tæpper med høj luv? Vores i-brush kan klare det! Dette stykke tilbehør gennemfiltrerer tæppet, samtidig med at snavs og støv fjernes.

Støvsugning uden ledning med maksimal mobilitet

Lad ikke din støvsugerledning begrænse dig. Bære den lette og ledningsfri i-vac 4B Move på din ryg.

Så kan du flytte dig omkring med maksimal mobilitet og arbejde effektivt. Rygsækstøvsugeren gør det muligt at dække et over dobbelt så stort gulvareal i forhold til en normal støvsuger og er mere ergonomisk. i-vac 4B Move

forbedrer på dramatisk vis, hvordan du arbejder, og er en mulighed for at forbedre din rengøring – gør det bedre, hurtigere og sikrere.

Fjernbetjent strømkontakt

Ved at klikke den fjernbetjente strømkontakt på dit bælte kan du nemt tænde og slukke maskinen.



Drevet af i-power-batterier

i-power-batterier kan indbyrdes ombyttes på alle vores batteridrevne maskiner på få sekunder. Vælg mellem to batterityper: i-power 9 eller i-power 14.



Vær komfortabel

Netbagsiden hjælper dig med at forblive komfortabel og kølig under drift. Brede skulderstropper i kombination med bryststropper giver maksimal fleksibilitet. Det unikke bæresystem på i-vac 4B Move sikrer ultimativ komfort på lange arbejdsdage.

Vigtige funktioner

Let transport

Den ledningsfri i-vac 4B Move med letvægtsrygsækken giver dig større bevægelsesfrihed – især på afgrænsede områder. Det er ikke længere nødvendigt at bekymre sig om vanskeligt terræn med bump, trin eller andre forhindringer.



HEPA/ULPA

Opgrader standardfiltret til et HEPA- eller ULPA-filter, hvis du arbejder i et kontrolleret miljø.

