



TASKI® AERO 8 PLUS/15 PLUS

“Alt-i-én”-funktion kombinerer højeste effektivitet med ultra-lav støjemission

TASKI AERO 8 PLUS and 15 PLUS

TASKI AERO 8/15 PLUS er en højeffektiv støvsuger med den nyeste teknologi og en super effektiv motor. Med den patenterede Whisper teknologi arbejder støvsugeren ultra støjsvagt. Baseret på en symbiose af teknologi og funktionelt design, PLUS-Serien tilbyder uovertruffen brugervenlighed kombineret med et unikt udvalg af funktioner. Udskiftning af dele som kabler og filtre er forenklet af et smart design og kan udføres af brugeren på sekunder uden behov for værktøj.

TASKI AERO 8/15 PLUS giver dig:

- Avancerede funktioner i en unik kombination Bæredygtig høj-effektivitetskoncept med Eco-funktion
- Ultra-tavs TASKI Whisper-teknologi
- Designet og testet i henhold til operationel best practice



Avancerede funktioner i en unik kombination

TASKI AERO PLUS-serien tilbyder en unik kombination af funktioner for uovertruffen effektivitet og brugervenlighed. Kombinationen af integreret kabelopvikling, fuld-støvposeindikator og eco-funktion garanterer en høj-produktiv og fremragende rengøring i ethvert miljø og på ethvert tidspunkt på dagen. Alle disse funktioner er baseret på pålidelige, velprøvede teknologier.



Bæredygtigt højtydende koncept med Eco-funktion

De nye TASKI AERO støvsugere er meget effektive og anvender den nyeste 585 W vakuummotor, der leverer den samme rengøringsydelse som støvsugere med 900 W eller mere. Derudover har TASKI AERO PLUS en eco-knap, der reducerer energiforbruget til 295 W. Som følge heraf sparer støvsugeren betydelige mængder energi og reducerer CO₂-emissionerne uden at gå på kompromis med rengøringsresultaterne overhovedet.



Ultra-støjsvag TASKI Whisper-teknologi

Takket være den innovative og patenterede TASKI-Whisper-teknologi er TASKI AERO ekstremt stille. Dette lave lydniveau betyder, at den kan anvendes i ethvert miljø på ethvert tidspunkt af dagen eller natten. Med eco-funktionen kan støjemissionerne reduceres til et minimum, som sætter en ny standard inden for professionel rengøring.



Designet og testet i henhold til operationel best practice

Produktet er designet til meget hyppig professionel rengøring i alle miljøer. Hvert aspekt af produktet er baseret på en omfattende kunde- og procesvurdering med det formål at levere den højeste rengøringskvalitet og bedste driftseffektivitet. Med hensyn til ergonomisk design er TASKI AERO uovertruffen med en fodbetjent knap og et høj-kvalitets brugervenligt tilbehørssæt som standard.




TASKI® AERO 8 PLUS / 15 PLUS

Tekniske data

Kabinet-kapacitet	13 l / 15 l	Arbejdsradius	16 m
Posetype (fleece/papir)	Both	Kabellængde	12.5 m (med kabeltromle)
Nominelt forbrug	585 W	Slangelængde	2.2 m
Volt	220/240 V	Sugerør	Metal-teleskop
Vægt med kabel	7.7 kg / 8.0 kg	Gulvværktøjsbredde	280 mm
Lydtrykniveau (ECO)	50 dB(A)	Dimensioner	426 x 313 x 388 mm 426 x 313 x 425 mm
Lydtrykniveau	53 dB(A)	Beskyttelsesklasse	Class II
Lydstyrkeniveau (ECO)	63 dB	Hepa-mulighed	Yes
Lydstyrkeniveau	66 dB	Godkendelser	Tüv/SEV/CE
Vakuum	17.41 kPa	Max luftstrøm	33 l/sec
Filtrering (trin)	3		

Produkt

Varenummer

TASKI AERO 8 PLUS	7524249
TASKI AERO 15 PLUS	7524250

Tilbehør

TASKI AERO 8/15 disp. fleece bags 10pc	7524288
TASKI AERO 8/15 filter paper bags 10pc	7524289
TASKI AERO combi roller floor nozzle 32mm	7524290
TASKI AERO combi sliding nozzle 32mm	7524291
TASKI AERO combi ultra flat nozzle 32mm	7524292
TASKI AERO telescopic tube 32mm	7524295
TASKI AERO one piece tube 32mm	7524296
TASKI AERO crevice/dusting brush 32mm	7524299
TASKI AERO crevice nozzle long 32/38mm	7524300
TASKI AERO dusting brush long 32/38mm	7524301
TASKI AERO upholstery nozzle 32/38mm	7524302
TASKI AERO exhaust filter pads 10pc	7524303
TASKI AERO 8/15 HEPA microfilter	7524304
TASKI AERO 8/15 disp. filter fleece 5pc	7524305

